


Pulvérisateur Menno

Dosage précis des désinfectants

Art. n°: 67955 (03/13)

Le pulvérisateur Menno forme une mousse que vous pouvez appliquer de manière très précise.



Utilisation: Application précise de désinfectants de surfaces

Réservoir (3 litres)

Concentration

Surface

Un réservoir plein suffit pour une surface

solution à 1%

d'env. 750 m²

solution à 2%

d'env. 375 m²

solution à 3%

d'env. 250 m²

solution à 4%

d'env. 190 m²

Application

Versez le désinfectant dans le réservoir, choisissez la buse correspondant au produit et à la concentration désirée et fixez la pompe au tuyau d'eau. La quantité de solution à appliquer est de **0,4 litres / m² de surface** (surface trempée). Respectez le code couleur des buses du pulvérisateur pour chaque désinfectant.

En général, une pression de 3 bars suffit pour une application sur une surface distante de 3 à 4 mètres. La mousse doit être visible sur la surface.

Sécurité

L'emploi n'est garanti que pour les produits MENNO. Ne **jamais** remplir le réservoir d'acide peracétique, d'eau oxygénée ou de produits contenant de l'acide peracétique: risque d'explosion!

Porter des lunettes de protection. Pression de l'eau au moins 1,7 bar et au maximum 6 bars. Respecter les consignes de sécurité (phrases R et S) du fabricant.

Après l'utilisation, rincer le conteneur et la pompe à l'eau courante.